



TRC301B



IP30



KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny Komunikacja radiowa

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy, quicklink

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Tak

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji 868 - 868 MHz

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm 0

Oświetlenie

Do sterowania LED Tak

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP31

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 3 - 3 V

