



TRE520



IP55



KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
Minimalny cykl pracy	30 s

Wymiary

Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m
---------------------------	---------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
----------	---

Tekst

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, włączanie/wyłączanie trybu pracy, wywoływanie sceny w przypadku ruchu/braku ruchu, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera