




TRM692G



IK04

IP20

KNX q/e/s Sterownik żaluzjowy 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy 3 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 1.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 2.5 mm²

Pojemność

Liczba modułów 0

Tekst

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Typ połączenia Z zaciskami śrubowo-windowymi