



TYA670WD2

KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
Liczba kanałów	1

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	240 - 240 V
Typ napięcia zasilania	DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
--	--

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Moc

Pobór mocy VA	0,15 VA
---------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 45 °C
-------------------------	-----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	72 mm
Głębokość	70 mm

Tekst

Napięcie	Jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi