




TYB708D



## KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	8
----------------------------	---

#### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Tak
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

#### Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	0
---------------------------	---

#### Oświetlenie

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

#### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	20 - 20 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę