



TYFS110



KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V KNX DC 1 x 30V DC, 1280 mA

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 6

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 1280 mA

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Napięcie

Napięcie wyjściowe 28 - 32 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 4 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz