



TYFS120

Interfejs komunikacyjny KNX/IP Secure

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Sprzęt

Serwer sieci W	Nie
Liczba kanałów	8

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Tekst

Typ połączenia	Podłączenie napięcia zasilającego przez zaciski przyłączeniowe, Ze złączem RJ45 do połączenia sieci Ethernet/IP
----------------	---