


UDB2075125



tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 75-125mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość	428 mm
Minimalna wysokość posadzki	75 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	75 - 125 mm
Rozmiar nominalny	240 mm

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

Sprzęt

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Tak
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

Materiały

Materiał ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
--------------------------	-------------------

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak