


UDBDQ12



tehalit.UK System szalunkowy element Q12 stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
--	-----

Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	95 mm
Długość wbudowania	252 mm
Szerokość wbudowania	252 mm
Długość	252 mm

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
-----------------------------	----

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Cynk