




UDH2050080



**tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Długość	428 mm
Minimalna wysokość posadzki	50 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	50 - 80 mm
Rozmiar nominalny	240 mm

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

**Sprzęt**

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Nie
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

**Materiały**

Materiał ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
--------------------------	-------------------

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

**Funkcje**

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak