



UE21E4

univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 1xNH00 z przez. szybą 300x250mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Montaż	przykręcany

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	125 mm
Wysokość produktu	300 mm
Szerokość produktu	250 mm
Wysokość szyn zbiorczych	5 / 10 mm
Szerokość szyn zbiorczych	12 / 20 / 30 mm

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo

Dostawa

Z osłoną	Tak
----------	-----

Wypożyczenie

Liczba elementów	2
Liczba pól / sekcji	1

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie