



UK190282



tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190x28mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	28 mm
Szerokość	190 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5320 - 5320 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	21
---	----

Sprzęt

Pokrywa odłączalna	Tak
Liczba przegród	2 - 2

Instalacja, montaż

Montaż systemu instalacji podłogowej na	W wylewce
---	-----------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------