



UK190382



tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190X38mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	38 mm
Szerokość	190 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	7220 - 7220 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	29
---	----

Sprzęt

Pokrywa odłączalna	Tak
Liczba przegród	2 - 2

Instalacja, montaż

Montaż systemu instalacji podłogowej na	W wylewce
---	-----------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------