



UK240383



tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 240X38mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	38 mm
Szerokość	240 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	9120 - 9120 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	36
---	----

Sprzęt

Pokrywa odłączalna	Tak
Liczba przegród	3 - 3

Instalacja, montaż

Montaż systemu instalacji podłogowej na	W wylewce
---	-----------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------