



VA12K

volta Drzwi transparentne volta VA 1R

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Natynkowy

Wymiary

| | |
|-----------|--------|
| Wysokość | 225 mm |
| Szerokość | 285 mm |
| Głębokość | 22 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków | 0 |

Materiały

| | |
|----------|-------------------|
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka | Stan surowy |

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------|---------------------|
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa |

Sprzęt

Liczba rzędów 1

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie