



VA36T

volta Drzwi volta VA 3R

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Natynkowy

Wymiary

Wysokość 495 mm

Szerokość 285 mm

Głębokość 36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał Metal

Obróbka Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów 3

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie