



VA48T

## volta Drzwi volta VA 4R

### Specyfikacja techniczna

#### Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Natynkowy

#### Wymiary

Wysokość 620 mm

Szerokość 285 mm

Głębokość 36 mm

#### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

#### Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał Metal

Obróbka Stan surowy

#### Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP30

Typ blokowania Blokada zatraskowa

#### Sprzęt

Liczba rzędów 4

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie