




VANR12009005TU



tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania PA-tubus R12 podł podn czarny alu

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Średnica zewnętrzna	325 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Nie
Do czyszczenia na mokro	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Aluminium
Kolor	Aluminium
Kod RAL	9005

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Kształt Model/kształt/forma

Kształt	Okrągły
---------	---------

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	3
Liczba gniazd SCHUKO	12

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
-----------------------------	----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12