



VANR12013TU



tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Minimalna głębokość montażowa	90 mm
Średnica wbudowana	306 mm
Grubość wgłębienia dywanu	3 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	okrągły
-----------------	---------

Materiał

Kolor	aluminium
Materiał	aluminium
Grupa materiałowa	aluminium
Powierzchnia	struktura

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do instalacji betonowej	Tak

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	3
-------------------------	---

Wyposażenie

Liczba urządzeń do wbudowania	12
Liczba puszek instalacyjnych	3

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
----------------	-----

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	500 N / 5 kN / 7.5 kN
------------------	-----------------------