




VANR2009005



## tehalit.VE-EE Pokrywa rowk 1-2mm z aluminium tubus R2 podłoga podn czarny alu

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Średnica wbudowania	242 mm
Średnica zewnętrzna	253 mm
Grubość wgłębienia dywanu	3 mm

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Aluminium
Kolor	Aluminium
Kod RAL	9005

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 10 kN
------------------	-----------

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

#### Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	3
Liczba gniazd SCHUKO	6

#### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R2