




VANR2019005



**tehalit.VE-EE Pokrywa rowk 1-2mm z aluminium tubus R2 puszka podł czarny alu**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Średnica wbudowania	242 mm
Średnica zewnętrzna	253 mm
Grubość wgłębienia dywanu	3 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Aluminium
Kolor	Aluminium
Kod RAL	9005

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	3 - 10 kN
------------------	-----------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

**Tekst**

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	3
Liczba gniazd SCHUKO	6

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Wielkość instalacji (instalacje pododłogowe)	R2