



VB118MP

## vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1R IP40, drzwi białe

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

#### Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Tak

#### Pojemność

Liczba modułów 18

#### Wymiary

Wysokość 325 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

#### Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Klasa ochronności IP IP00

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzoną drutem 650 °C