



VB218MP

vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 2R IP40, drzwi białe

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 90 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Tak

Pojemność

Liczba modułów 36

Wymiary

Wysokość 475 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Klasa ochronności IP IP00

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzoną drutem 650 °C