



VB318MMP

vega Rozdzielnica natynkowa 3R 2x płyta montażowa, 1x szyna TH, drzwi białe

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Sprzęt

Liczba rzędów 3

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Posiada płytę montażową Tak

Pojemność

Liczba modułów 18

Wymiary

Wysokość 625 mm

Szerokość 400 mm

Głębokość 146 mm

Liczba jednostek szerokości 18

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Materiał Polistyren (PS)

Kod RAL 9010

Kolor Biały

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Klasa ochronności IP IP40

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka

Badanie rozżarzonego drutem 650 °C