


VDQ12127011



## tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	65 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Długość wbudowania	244 mm
Długość	263 mm
Szerokość	263 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Malowany proszkowo
Kolor	Stalowy
Kod RAL	7011

#### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Typ pokrywy	Bez pokrywy

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

#### Tekst

**Rodzaj połączenia**

---

Liczba wejść kablowych	0
Liczba gniazd SCHUKO	0

**Sprzęt**

---

Liczba skrzynek wyjściowych	0
-----------------------------	---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12