



VE09129005



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VE09 200x253 wykładzina 12mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	84 mm
Szerokość wbudowania	253 mm
Długość wbudowania	200 mm
Długość	219 mm
Szerokość	272 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Kształt

Kształt	Prostokątny
---------	-------------

Tekst

Wyprowadzenie przewodu

Z wypustem kablowym w pokrywie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	9

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	9
Liczba skrzynek wyjściowych	3

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	E09