



VEQ0612E



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ06 200x200 wykładzina 12mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	84 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Długość wbudowania	200 mm
Długość	223 mm
Szerokość	223 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Stal szlachetna

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Kształt**

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

**Tekst**

Wyprowadzenie przewodu

Z wypustem kablowym w pokrywie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	6

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06