


VEQ1212E



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	84 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Długość wbudowania	244 mm
Długość	267 mm
Szerokość	267 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Stal szlachetna

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	2,6 - 4,0 kN
------------------	--------------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

**Kształt**

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

**Tekst**

Wyprowadzenie przewodu

Z wypustem kablowym w pokrywie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	12

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12