



VF104PD

golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 4M

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	225 mm
Szerokość	204 mm
Głębokość	97,50 mm
Wysokość wbudowania	189 mm
Szerokość wbudowania	170 mm
Zakres głębokości wbudowania	72 mm
Liczba jednostek szerokości	4

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C