



VH24NK

volta Skrzynka wewnętrzna (do płyt GKB) 2R/24M dostawy etapowe

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Do ścian pustych

Sprzęt

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów 24

Wymiary

Wysokość	484 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	471 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C