



VH36NK

**volta Skrzynka wnąkowa (do płyt GKB) 3R/36M dostawy etapowe**

**Specyfikacja techniczna**

**Instalacja, montaż**

Montaż na Do ścian pustych

**Sprzęt**

Liczba szyn	3
Liczba rzędów	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 36

**Wymiary**

Wysokość	609 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	596 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Materiały**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C