



VH36NWB

volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 3R 2xpłyta mont., 1szyna TH

Specyfikacja techniczna

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	36
Liczba zacisków półmodułów na szynę	72

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	630,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	98 mm
Wysokość wbudowania	596 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	89 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Materiały	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Metal

Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C