



VH48NK

**volta Skrzynka wnąkowa (do płyt GKB) 4R/48M dostawy etapowe**

**Specyfikacja techniczna**

**Instalacja, montaż**

Montaż na Do ścian pustych

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 4   |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

Liczba modułów 48

**Wymiary**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 734 mm   |
| Szerokość                    | 330 mm   |
| Głębokość                    | 94,50 mm |
| Wysokość wbudowania          | 721 mm   |
| Szerokość wbudowania         | 314 mm   |
| Zakres głębokości wbudowania | 90 mm    |
| Liczba jednostek szerokości  | 12       |

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Materiały**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |

**Bezpieczeństwo**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności          | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK  | IK07              |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C            |