



VH60NK

volta Skrzynka wnąkowa (do płyt GKB) 5R/60M dostawy etapowe

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Do ścian pustych

Sprzęt

Liczba szyn	5
Liczba rzędów	5
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów 60

Wymiary

Wysokość	880 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	846 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzoną drutem	850 °C