


VR10059005



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	77 mm
Średnica wbudowania	275 mm
Średnica zewnętrzna	294 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
------------------------	---

Liczba gniazd SCHUKO	10
----------------------	----

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	10
-----------------------------	----

Liczba skrzynek wyjściowych	3
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK08
---------------------------	------

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
------------------------------------	------

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R10
---	-----