


VR10129005



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 12mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	84 mm
Średnica wbudowania	275 mm
Średnica zewnętrzna	294 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
------------------------	---

Liczba gniazd SCHUKO	10
----------------------	----

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	10
-----------------------------	----

Liczba skrzynek wyjściowych	3
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK08
---------------------------	------

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
------------------------------------	------

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R10
---	-----