


VR12059005



## tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	77 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Średnica zewnętrzna	325 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

#### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

#### Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

#### Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Rodzaj połączenia**

---

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	12

---

**Sprzęt**

---

Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3

---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12

---