



VS418PZF

golf Rozdzielnica n/t VDI drzwi wentylowane białe 4R

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	72
----------------	----

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość wnęki w ścianie	72 mm
Głębokość produktu	99 mm
Głębokość wewnętrzna	99 mm
Wysokość produktu	647 mm
Szerokość produktu	390 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Stopień ochrony z drzwiami.	40
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba elementów	18
Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0

Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie