



VU12NK

**volta Skrzynka wewnętrzna p/t 1R/12M II kl IP30 dostawy etapowe**

**Specyfikacja techniczna**

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

**Sprzęt**

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	12
----------------	----

**Funkcje**

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	355 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	340 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Materiały**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzonego drutem	650 °C