



VU24NWB

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 2R 2x płyta montażowa

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	2
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

Pojemność

Liczba modułów	24
Liczba zacisków półmodułów na szynę	48

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	505,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	490 mm
Szerokość wbudowania	335 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Metal
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzoną drutem	650 °C