



VU36NK

volta Skrzynka wewnętrzna p/t 3R/36M II kl IP30 dostawy etapowe

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Sprzęt

Liczba szyn	3
Liczba rzędów	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	609 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	615 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzoną drutem	650 °C