



VU36NWP

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 3R płyta montażowa, gniazdo x3 230 V

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Posiada płytę montażową Tak

Pojemność

Liczba modułów 36

Liczba zacisków półmodułów na szynę 72

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 630,50 mm

Szerokość 348 mm

Głębokość 94,50 mm

Wysokość wbudowania 615 mm

Szerokość wbudowania 335 mm

Zakres głębokości wbudowania 90 mm

Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Metal
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C