



VU48NK

**volta Skrzynka wnąkowa p/t 4R/48M II kl IP30 dostawy etapowe**

**Specyfikacja techniczna**

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

**Sprzęt**

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	48
----------------	----

**Funkcje**

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	734 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	740 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Materiały**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzoną drutem	650 °C