



VU48NWB

**volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 4R 3x płyta montażowa, 1x szyna TH**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

**Sprzęt**

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	48
Liczba zacisków półmodułów na szynę	96

**Funkcje**

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	755,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	740 mm
Szerokość wbudowania	335 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Łączność**

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

**Materiały**

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Metal
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonego drutem	650 °C