



VU60NWB

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 5R 4x płyta montażowa, 1x szyna TH

Specyfikacja techniczna

Napięcie

| | |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Montaż na | Montaż podtynkowy |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

Sprzęt

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn | 1 |
| Liczba rzędów | 5 |
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
| Z zamkiem | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową | Tak |

Pojemność

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba modułów | 60 |
| Liczba zacisków półmodułów na szynę | 120 |

Funkcje

| | |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

Wymiary

| | |
|------------------------------|-----------|
| Wysokość | 880,50 mm |
| Szerokość | 348 mm |
| Głębokość | 94,50 mm |
| Wysokość wbudowania | 865 mm |
| Szerokość wbudowania | 335 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 90 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 12 |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków | 0 |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

| | |
|--|-------------|
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Materiał płyty montażowej | Metal |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak |

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 650 °C |