



VZ016M

Dławnica kablowa M16 IP65 (kpl 20 szt.)

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Rozwartość klucza w mm	20 mm
threadlength	8 mm

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid (PA)
Powierzchnia	naturalne

Podłączenie

Zakres zacisków	5-10 mm
-----------------	---------

Przewód

Ø przewodu	5...10 mm
------------	-----------

Wyposażenie

Ekranowany	Nie
------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...100 °C
---------------------	--------------