



VZ098

vector Drzwi zapasowe IP65 dla VE312

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	zaciski
--------	---------

Wymiary

Głębokość produktu	17 mm
Głębokość wewnętrzna	17 mm
Wysokość produktu	398 mm
Szerokość produktu	280 mm
Wysokość	398 mm
Szerokość	280 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2.9 mm
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	szary
Kolor	transparentny
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------

