



VZ125N

volta Drzwi wentylowane 3R

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Podtynkowy, Do ścian pustych

Wymiary

Wysokość	570,50 mm
Szerokość	288 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Metal
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----