



VZ265N

volta Ramka maskująca z drzwiami 5R/60M stal nierdzewna dostawy etapowe

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Podtynkowy, Do ścian pustych

Wymiary

Wysokość	880 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	7010, 7016
Kolor	Szary średni
Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów 5

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie