



VZ335N

volta Ramka maskująca z drzwiami 5R/60M RAL7016 dostawy etapowe

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Podtynkowy, Do ścian pustych

Wymiary

Wysokość	880 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	7010, 7016
Kolor	Antracyt szary
Materiał	Metal
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów 5

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie